


# conjunto de sujeción axial EAMM-A-P6-38A-60RA

Número de artículo: 8123496

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                    | Valor             |
|-----------------------------------|-------------------|
| Posición de montaje               | indistinto        |
| Conformidad PWIS                  | VDMA24364-B2-L    |
| Temperatura de almacenamiento     | -25 ... 60 °C     |
| Humedad relativa del aire         | 0 - 95 %          |
| Tipo de protección                | IP40              |
| Temperatura ambiente              | -10 ... 60 °C     |
| Momento de giro transferible      | 6,5 Nm            |
| Peso del producto                 | 209 g             |
| Código de conexión, actuador      | P6-38A            |
| Código de conexión, entrada motor | 60RA              |
| Indicación sobre el material      | Conforme con RoHS |