


acoplamiento EAMC-19-20-5-9

Número de artículo: 8126386

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	5 mm
Diámetro de acogida 2	9 mm
Tamaño	19
Longitud nominal	20 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	10.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	0,38 kgmm ²
Momento de giro transferible	1,1 Nm
Peso del producto	9 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS