

retenedor CAFM-D4-W

Número de artículo: 8127358

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	216 mm
Alto	97 mm
Largo	345 mm
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Peso del producto	749 g
Tipo de fijación	atornillado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la escuadra de fijación	Acero con recubrimiento de polvo