


conjunto de sujeción angular EHAM-AK-L9-120-L9-90-MR

Número de artículo: 8128214

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	120
Posición de montaje	Derecha
Construcción	Ejecución estándar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso del producto	4.120 g
Tipo de fijación	con taladro pasante y tornillo
Código básico de interfaces	L9-120
Código de interfaz de configuración	L9-90
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la platina de adaptación	Aluminio, anodizado
Material de los tornillos	Acero niquelado
Material de los elementos para centrar	Acero de aleación fina