

# unidad de mantenimiento MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-A8-WPE-B

Número de artículo: 8130912

★ Gama básica

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	6
Serie	MS
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Indicación de la presión	Preparado para G1/8
Presión de funcionamiento Mpa	0,1 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar
Caudal normal, descarga de aire 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3.600 l/min
Caudal nominal normal	4.750 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	No es compatible con el aceite de éster
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-5 ... 50 °C
Temperatura del medio	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	1.250 g
Tipo de fijación	Montaje del conducto con escuadra de fijación con accesorios a elegir:
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS