


# placa de control DADG-FM-VDE1G18

Número de artículo: 8131546

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Presión de funcionamiento	2 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Par de apriete máximo	9 Nm
Peso del producto	227 g
Tipo de fijación	Para el montaje directo mediante rosca en la culata
Conexión neumática	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR Acero inoxidable de aleación fina
Material de la carcasa	Aluminio anodizado
Material de los tornillos	Latón níquelado