

# acoplamiento EAMC-67-71-24-40-U

Número de artículo: 8134949

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                 | Valor                 |
|--|-----------------------|
| Diámetro de acogida 1                          | 24 mm                 |
| Diámetro de acogida 2                          | 40 mm                 |
| Tamaño   | 67                    |
| Longitud nominal                               | 71 mm                 |
| Posición de montaje                            | indistinto            |
| Cantidad máxima de giros en función del tiempo | 4.500 1/min           |
| Conformidad PWIS                               | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura de almacenamiento                  | -25 ... 60 °C         |
| Humedad relativa del aire                      | 0 - 95 %              |
| Temperatura ambiente                           | -25 ... 60 °C         |
| Momento de inercia de la masa                  | 302 kgmm <sup>2</sup> |
| Momento de giro transferible                   | 143 Nm                |
| Peso del producto                              | 429 g                 |
| Indicación sobre el material                   | Conforme con RoHS     |