


# Indicador de posición SASF-S2-B-V-A20

Número de artículo: 8140395

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de ajuste del ángulo de giro	0 ... 360 deg
Funciones adicionales	Lengüeta de accionamiento regulable
Dimensiones A x L x H	Ø 65 x 48,5
Resistencia a los impactos	Comprobación de suplemento de transporte con grado de nitidez 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6
Resistencia a los golpes	Control de golpes con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Peso del producto	96 g
Tipo de fijación	Conforme a VDI/VDE 3845
Color del cuerpo	Negro
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del elemento distanciador	PA
Material de la carcasa	PA PP Acero inoxidable de aleación fina
Material de los tornillos	Acero inoxidable de aleación fina