


kit placa adaptadora EHAM-MA-E19-25-C11

Número de artículo: 8140774

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|----------------------------------|
| Tamaño | 20 25 26 32 |
| Posición de montaje | vertical |
| Construcción | Conjunto para el montaje |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Peso del producto | 71 g |
| Tipo de fijación | con taladro pasante y tornillo |
| Código básico de interfaces | E8-35 |
| Código de interfaz de configuración | E8-35 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la platina de adaptación | Aluminio, anodizado |
| Material de los tornillos | Acero |
| Material de los elementos para centrar | Acero de aleación fina |