


unidad de alimentación

CACN-11A-7-20-G2

Número de artículo: 8149585

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	96 mm
Alto	130 mm
Largo	179 mm
Posición de montaje	convección libre
Alimentación primaria	3 fases
Corriente de entrada	1,7 - 2,1 A
Tensión de salida nominal DC	48 V
Corriente de salida nominal	20 A
Margen de tensión de entrada AC	400 ... 500 V
Puenteo en cortes de red	25 ms
Frecuencia de la línea	45 ... 65 Hz
Homologación	c UL us - Listed (OL)
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la normativa UE de baja tensión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-40 ... 85 °C
Humedad relativa del aire	95 %
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Peso del producto	2.500 g
Tipo de fijación	con perfil DIN
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS