

# racor de cables NETC-M20-PBK-T26-EX4-E

Número de artículo: 8151588

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-40 ... 75 °C
Tipo de protección	IP66 IP68
Indicación sobre el tipo de protección	IP68 a 5 bar durante 30 minutos
Categoría ATEX para gas	II 2G
Categoría ATEX para polvo	II 2D
Tipo de protección contra explosión de gas	Ex eb IIC Gb
Tipo de protección contra explosión por polvo	Ex tb IIIC Db
Temperatura ambiente con riesgo de explosión	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Certificación de protección contra explosión fuera de la UE	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre protección contra explosión (ATEX) según la directiva RoHS-RL de la UE
Tamaño	M20x1,5
Diámetro del cable	4 ... 13 mm
Color	Negro
Información sobre el material, racor de cables	PA
Material de las juntas	EPDM
Peso del producto	13 g
Tamaño del depósito	1
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS