


# racor de cables NETC-M20-PBK-T14

Número de artículo: 8151590

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                 | Valor                               |
|--|-------------------------------------|
| Temperatura ambiente                           | -40 ... 100 °C                      |
| Tipo de protección                             | IP66<br>IP68                        |
| Indicación sobre el tipo de protección         | IP68 a 5 bar durante 30 minutos     |
| Categoría ATEX para gas                        | II 2G                               |
| Categoría ATEX para polvo                      | II 2D                               |
| Tipo de protección contra explosión de gas     | Ex eb IIC Gb                        |
| Tipo de protección contra explosión por polvo  | Ex tb IIIC Db                       |
| Marca CE (ver declaración de conformidad)      | según la directiva RoHS-RL de la UE |
| Tamaño   | M20x1,5                             |
| Diámetro del cable                             | 4 ... 13 mm                         |
| Color  | Negro                               |
| Información sobre el material, racor de cables | PA                                  |
| Material de las juntas                         | EPDM                                |
| Peso del producto                              | 14 g                                |
| Tamaño del depósito                            | 1                                   |
| Conformidad PWIS                               | VDMA24364-Zona III                  |
| Indicación sobre el material                   | Conforme con RoHS                   |