

kit de conexión DADG-AK-G8-8-20

Número de artículo: 8152361

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	8
Carrera	20 mm
Presión de funcionamiento Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Presión de funcionamiento	1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Par de apriete máximo	1,2 Nm
Tolerancia del par de apriete	± 10 %
Par de apriete máx. de la conexión neumática 1	0,7 Nm
Peso del producto	8,3 g
Conexión neumática	M5
Material del adaptador	Resina epoxi
Material de las juntas	NBR
Material de los tornillos	Acero, recubierto