

# kit de conexión DADG-AK-G8-20-10/30

Número de artículo: 8152389

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                 | Valor   |
|--|---|
| Tamaño   | 20  |
| Carrera  | 10 ... 30 mm                                  |
| Presión de funcionamiento Mpa                  | 0,1 ... 0,8 MPa                               |
| Presión de funcionamiento                      | 1 ... 8 bar<br>14,5 ... 116 psi               |
| Fluido   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK        | 1 - riesgo de corrosión bajo                  |
| Conformidad PWIS                               | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura ambiente                           | -10 ... 60 °C                                 |
| Par de apriete máximo                          | 3 Nm  |
| Tolerancia del par de apriete                  | ± 10 %  |
| Par de apriete máx. de la conexión neumática 1 | 3 Nm  |
| Peso del producto                              | 36,3 g  |
| Conexión neumática                             | G1/8  |
| Material del adaptador                         | Resina epoxi                                  |
| Material de las juntas                         | FPM   |
| Material de los tornillos                      | Acero, recubierto                             |