

anillo de junta OL-M7

Número de artículo: 8153155

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	ISO 16030
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 3 MPa -0,95 ... 30 bar -13,775 ... 435 psi
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 100 °C
Apriete manual a temperatura ambiente	sí
Par de apriete nominal	3 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Peso del producto	0,1 g
Conexión neumática	M7
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de los topes	Aluminio
Material de las juntas	HNBR