

**Placa ciega  
VABB-P19-16-T**

Número de artículo: 8154656

**FESTO**



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	16
Patrón uniforme	16 mm
Principio de sellado	Blando
Presión de funcionamiento	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Aptitud para vacío	sí
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Temperatura del medio	5 °C...50 °C
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Par de apriete nominal	0.75 Nm
Peso del producto	14.9 g
Conexión eléctrica	Plug-in
Tipo de fijación	Con taladro pasante y tornillo
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	EPDM
Material del cuerpo	PA66-GF30