


unidad de indicación y control CDPX-X-B-W-10

Número de artículo: 8155215

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	282 mm
Profundidad de montaje	29 mm
Alto	197 mm
Largo	34 mm
Intensidad máx. en panel frontal	5 mm
Reloj de tiempo real	sí
Protocolos PLC compatibles	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Desviación reloj de tiempo real	<100 ppm a 25 °C
Cantidad de colores	64 k
Display	con iluminación de fondo
Tipo de display	Color TFT
Característica de visualización	Touchscreen
Tamaño de visualización	10,1"
Batería de reserva	Supercondensador
Margen de tensión de funcionamiento DC	10 ... 32 V
Resolución del display	1024 x 600 píxeles
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Consumo de corriente a la tensión de funcionamiento nominal	0,38 A
Homologación	c UL us - Listed (OL)
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa CEM del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Humedad relativa del aire	5 - 85 % sin condensación
Tipo de protección	IP20 IP66
Indicación sobre el tipo de protección	IP20 en lado posterior IP66 en lado frontal
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, a tener en cuenta:	para montaje vertical
Peso del producto	1.000 g
Interfaz PLC	RS485
Interfaz USB	sí
Interfaz Ethernet	RJ45 10/100 MBd
Tipo de fijación	Montaje en panel frontal
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Software de programación	Designer Studio
Datos CPU	256 MB RAM