

conjunto paralelo EAMM-U-145-S95-150A-288

Número de artículo: 8157288

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	145
Posición de montaje	indistinto
Relación de reducción	1:1
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	4.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	2.255 kgmm ²
Par motor sin carga	2 Nm
Momento de giro transferible	50 Nm
Peso del producto	14.500 g
Código de conexión, actuador	S95
Código de conexión, entrada motor	140A 150A
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS