

amortiguador DYEF-G8-M10-Y1F

Número de artículo: 8160238

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M10
Carrera	3,7 mm
Amortiguación	amortiguación P con tope metálico fijo
Posición de montaje	indistinto
Detección de la posición	sin
Velocidad máx. del impacto	0,8 m/s
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Carrera de amortiguación	3,7 mm
Par de apriete máximo	3 Nm
Consumo máximo de energía por carrera	0,06 J
Peso del producto	37,6 g
Tipo de fijación	con manguito roscado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	Acero de aleación fina