


placa base VMPA-FB-AP-1-EMM-P5-SL

Número de artículo: 8161060

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	42 mm
Largo	107,3 mm
Patrón	41 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	4
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Presión de mando MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Presión de control	3 ... 8 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	175 g
Conexión neumática 1	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio