


# acoplamiento EAMD-56-46-20-23X27-U

Número de artículo: 8165049

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	20 mm
Diámetro de acogida 2	23 mm
Tamaño	56
Longitud nominal	46 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	5.500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	151 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transferible	65 Nm
Peso del producto	416 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS