


# acoplamiento EAMD-67-91-32-32X32-U

Número de artículo: 8165458

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	32 mm
Diámetro de acogida 2	32 mm
Tamaño	67
Longitud nominal	91 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	4.500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	858 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transferible	180 Nm
Peso del producto	1.586 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS