

# Protección de escape VABD-D3-L-GN12

Número de artículo: 8177961

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento Mpa	0 ... 1,2 MPa
Presión de funcionamiento	0 ... 12 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Tipo de protección	IP54
Temperatura ambiente	-50 ... 60 °C
Peso del producto	14 g
Tipo de fijación	atornillable con rosca exterior
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tornillo de purga	HP PA 12