


# Casquillo para centrar ABAZ-G9-HD-20

Número de artículo: 8183328

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	20
Posición de montaje	Cualquiera
Tamaño del depósito	2
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-C1-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	El producto corresponde a la definición interna de producto de Festo para inserto en la producción de baterías: No pueden utilizarse metales con un contenido de cobre, zinc o níquel superior al 1 %. Excepción: el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Clase de sala limpia	Clase 6 según ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	7.9 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del casquillo	Acero inoxidable de alta aleación