

# Tapa ciega NEAU-AK-M8

Número de artículo: 8196625

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	10 mm
Altura	11 mm
Tamaño	M8x1
Forma constructiva	Tapón ciego
Tipo de fijación	atornillado
Peso del producto	4.8 g
Tamaño del depósito	8
Conexión eléctrica	Zócalo
Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Color del cuerpo	Negro
Material del cuerpo	PBT
Posición de montaje	Cualquiera
Humedad relativa del aire	0 - 90 %
Prueba de inflamabilidad	UL94 V-0
Color	Negro