

# Conjunto de tapa VAVC-F12-SCC-32-P

FESTO

Número de artículo: 8201224



## Hoja de datos

| Característica                   | Valor   |
|----------------------------------|---|
| Diámetro nominal DN              | 32  |
| Protección antideflagrante       | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX)  |
| Conformidad PWIS                 | VDMA24364-Zona III  |
| Medio                            | Vapor<br>Aceite hidráulico con base de aceite mineral<br>Gases inertes<br>Aceite mineral<br>Agua<br>Aire comprimido filtrado, grado de filtración de 200 µm<br>Líquidos neutros |
| Nota acerca del medio            | Los medios gaseosos solo se permiten con flujo sobre el asiento de la válvula.  |
| Temperatura del medio            | 100 °C...230 °C   |
| Temperatura ambiente             | 0 °C...60 °C  |
| Temperatura de almacenamiento    | -10 °C...60 °C  |
| Posición de montaje              | Cualquiera  |
| Peso del producto                | 1080 g  |
| Nota sobre el material           | Conformidad con la Directiva RoHS   |
| Material de la tapa              | Acero inoxidable de alta aleación   |
| Material de la junta del husillo | PTFE  |
| Material de la junta del asiento | PEEK  |