


Ventosa con rosca de fijación OGVN-52-A-U

FESTO

Número de artículo: 8204835



Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura de las ventosas	11.2 mm
Diámetro de la ventosa	52 mm
Volumen de la ventosa con rosca de fijación	13.3 cm ³
Posición de la conexión	Arriba
Posición de montaje	Cualquiera
Forma de la ventosa con rosca de fijación	Fuelle redondo de 1,5
Presión de funcionamiento	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presión nominal de funcionamiento	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	Adecuado para la producción de baterías con valores reducidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura ambiente	10 °C...45 °C
Peso del producto	15 g
Tipo de fijación	A través de la toma de vacío
Color	azul/azul claro
Dureza Shore	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la ventosa	PUR