


Filtro de línea OAFa-C-Q8-E-F

Número de artículo: 8212643

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	8 mm
Nota sobre la utilización	El cuerpo no debe limpiarse con disolventes polares (como el alcohol).
Posición de montaje	Cualquiera
Grado de filtración	10 µm
Presión de funcionamiento	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Medio de funcionamiento	Aire
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	Apto para la fabricación de baterías según la definición interna de Festo en grado de severidad F1A con restricciones en cuanto al uso de Cu/Zn/Ni.
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso del producto	22.3 g
Tipo de fijación	Instalación en la tubería
Conexión neumática	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	HNBR
Material del filtro	PE
Material del cuerpo	PA