


Ventosa con rosca de fijación OGVM-45-G-N-RA

Número de artículo: 8213224

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura de las ventosas	7.8 mm
Radio mínimo de pieza	25 mm
Diámetro nominal	4 mm
Diámetro de la ventosa	45 mm
Volumen de la ventosa con rosca de fijación	9.4 cm ³
Posición de la conexión	Arriba
Posición de montaje	Cualquiera
Forma de la ventosa con rosca de fijación	redondo, forma de campana
Presión de funcionamiento	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presión nominal de funcionamiento	-60 kPa -0.6 bar -8.7 psi
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1/A2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	77 N
Fuerza transversal con presión nominal de funcionamiento	117 N
Peso del producto	25 g
Tipo de fijación	A través de la toma de vacío
Conexión de vacío	Adaptador rectangular RA
Color	Negro
Dureza Shore	60 +/- 5
Material del pivote atornillado	Aleación de forja de aluminio
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la ventosa	NBR