


# Ventosa con rosca de fijación OGVM-50-A-N-RA

Número de artículo: 8213234

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                            | Valor                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Compensación de altura de las ventosas                    | 11.5 mm                                                      |
| Radio mínimo de pieza                                     | 35 mm                                                        |
| Diámetro nominal                                          | 7 mm                                                         |
| Diámetro de la ventosa                                    | 50 mm                                                        |
| Volumen de la ventosa con rosca de fijación               | 15 cm³                                                       |
| Posición de la conexión                                   | Arriba                                                       |
| Posición de montaje                                       | Cualquiera                                                   |
| Forma de la ventosa con rosca de fijación                 | Fuelle redondo de 1,5                                        |
| Presión de funcionamiento                                 | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi  |
| Presión nominal de funcionamiento                         | -60 kPa<br>-0.6 bar<br>-8.7 psi                              |
| Medio de funcionamiento                                   | Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                   | 2 - riesgo de corrosión moderado                             |
| Conformidad PWIS                                          | VDMA24364-A1/A2-L                                            |
| Temperatura ambiente                                      | -20 °C...80 °C                                               |
| Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento | 90 N                                                         |
| Fuerza transversal con presión nominal de funcionamiento  | 72 N                                                         |
| Peso del producto                                         | 48 g                                                         |
| Tipo de fijación                                          | A través de la toma de vacío                                 |
| Conexión de vacío                                         | Adaptador rectangular RA                                     |
| Color                                                     | Negro                                                        |
| Dureza Shore                                              | 60 +/- 5                                                     |
| Material del pivote atornillado                           | Aleación de forja de aluminio                                |
| Nota sobre el material                                    | Conformidad con la Directiva RoHS                            |
| Material de la ventosa                                    | NBR                                                          |