


válvula de bola con tope SDK-3-PK-3

Número de artículo: 8714

FESTO

con accionamiento por bola



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	3/2 cerrada monoestable
Tipo de accionamiento	mecánico
Caudal nominal normal	16 l/min
Presión de funcionamiento	0 ... 8 bar
Construcción	Asiento de bola
Tipo de reposición	muelle mecánico
Diámetro nominal	0,6 mm
Función de escape	Estrangulable
Principio de hermetización	blando
Tipo de control	directo
Sentido del flujo	no reversible
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Fuerza de accionamiento	12 N
Peso del producto	50 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	PK-3
Conexión neumática 2	PK-3
Conexión neumática 3	sin escape común