


bloque distribuidor FR-12-PK-4-B

Número de artículo: 8762

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	3,4 mm
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Cantidad de salidas	12
Cantidad de conductos de alimentación	1
Conexión neumática 1	Rosca interior G1/4
Conexión neumática 2	Para diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio