


# tubo metálico plastificado PM-4

Número de artículo: 9084

FESTO

Adecuado para la utilización con racores rápidos roscados QS.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	6 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	19 mm
Diámetro interior	3,92 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 30 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-29 ... 65 °C
Peso del producto según la longitud	0,024 kg/m
Color	Negro
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	Aleación forjable de aluminio PE