



válvula de secuencia VD-3-PK-3

Número de artículo: 9270

FESTO

con placa base 2n para tubo diámetro int. 3 mm.



Hoja de datos

Característica	Valor
Caudal nominal normal	100 l/min
Presión de funcionamiento Mpa	0,18 ... 0,8 MPa
Presión de funcionamiento	1,8 ... 8 bar
Diámetro nominal	2,5 mm
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Peso del producto	220 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	PK-3
Conexión neumática 2	PK-3
Conexión neumática 3	PK-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS