

Cilindro redondo

DGS-16- -P-A

Número de artículo: 9324
Producto sustituido

FESTO

con anillos amortiguadores elásticos en los finales de carrera.
Tipo sustituido. Disponible hasta 2016. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Representación a modo de ejemplo

Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	10 ... 400 mm
Diámetro del émbolo	16 mm
Amortiguación	P: amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Variantes	vástago simple
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar
Modo de funcionamiento	de doble efecto
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso	91 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	121 N
Conexión neumática	G1/8