


racor rápido pasamuros SCK-PK-6

Número de artículo: 9422

FESTO

Ejecución en metal



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Diámetro nominal | 5,3 mm |
| Posición de montaje | indistinto |
| Construcción | Pasamuros |
| Tamaño del depósito | 10 |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Conexión neumática 1 | Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 m para boquilla con diámetro interior de 6 mm, con tuerca |
| Conexión neumática 2 | Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 m para boquilla con diámetro interior de 6 mm, con tuerca |
| Material de las tuercas de unión | Aleación forjada de aluminio, anodizado |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de las tuercas | Acero cincado |
| Material de la pieza de conexión | Aleación forjada de aluminio, anodizado |