


# racor rápido pasamuros QCK-3/8-PK-9-B

Número de artículo: 9427

FESTO

Rosca interior con anillo de junta.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	8 mm
Tipo de junta del eje atornillable	Junta anular
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Pasamuros
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Par de apriete nominal	12,5 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Conexión neumática 1	Rosca interior G3/8
Conexión neumática 2	para boquilla con diámetro interior de 9 mm, con tuerca
Material de las tuercas de unión	Aleación forjada de aluminio, anodizado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las tuercas	Acero cincado
Material de la pieza de conexión	Aleación forjada de aluminio, anodizado