


adaptador AD-3/8NPT-G3/8-I

Número de artículo: 9626

FESTO

un lado rosca interior, el otro lado rosca exterior.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	11,5 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Par de apriete máx. de la conexión neumática 1	22 Nm
Par de apriete máx. de la conexión neumática 2	25 Nm
Peso del producto	25,98 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior 3/8 NPT
Conexión neumática 2	Rosca interior G3/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	PVC
Material de la carcasa	Acero cincado