

empalme doble E-G3/8-3/8NPT

Número de artículo: 9632

FESTO

con 2 juntas



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	11,5 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Par de apriete máx. de la conexión neumática 1	25 Nm
Par de apriete máx. de la conexión neumática 2	22 Nm
Par de apriete nominal	38,5 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Peso del producto	25,5 g
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	3/8 NPT
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS