


# indicador de presión OH-10

Número de artículo: 9791

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Presión de funcionamiento Mpa	0,14 ... 0,8 MPa
Presión de funcionamiento	1,4 ... 8 bar 20,3 ... 116 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso del producto	4 g
Conexión neumática	Boquilla PK-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS