


**fiche témoin**  
**MCL-24DC/AC**  
N° de pièce: 10000

**FESTO**



**Fiche technique**

<b>Caractéristique</b>	<b>Valeur</b>
Poids du produit	12 g
Connexion électrique	Brochage type A, selon EN 175301-803 Connecteur mâle selon DIN EN 175301-803
Tension de service nominale CC	24 V
Tension de service nominale CA	24 V
Fréquence de réseau	0 ... 60 Hz
Variations de tension admissibles	+/- 15 %
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau corps	renforcé PA6