


fiche témoin MCL-230AC

N° de pièce: 10001

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Poids du produit	12 g
Connexion électrique	Brochage type A, selon EN 175301-803 Connecteur mâle selon DIN EN 175301-803
Tension de service nominale CA	230 V
Fréquence de réseau	50 ... 60 Hz
Variations de tension admissibles	-20 % / +15 %
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau corps	renforcé PA6