

indicateur de pression OH-8-GE

N° de pièce: 10091

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Pression de service MPa	-0,1 ... 0,8 MPa
Pression de service	-1 ... 8 bar -14,5 ... 116 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Raccord pneumatique	Raccord cannelé PK-3
Note sur la matière	Conforme RoHS