


# embase unitaire NAU-1/2-3B-ISO

N° de pièce: 10337

FESTO

avec plan de pose selon DIN ISO 5599/1, dimensions extérieures selon VDMA 24345, raccordement par le dessous.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conforme à la norme	ISO 5599-1
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	660 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord de pilotage auxiliaire 12/14	G1/8
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G1/2
Raccord pneumatique 3	G1/2
Raccord pneumatique 4	G1/2
Raccord pneumatique 5	G1/2
Matériau embase	Aluminium moulé sous pression