


cellule OU OS-1/4-NPT

N° de pièce: 10413

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction OU
Raccord pneumatique 1	1/8 NPT
Raccord pneumatique 2	1/8 NPT
Mode de fixation	à trou débouchant
Débit nominal normal	1.170 l/min
Pression de service	1 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Diamètre nominal	6,5 mm
Position de montage	indifférent
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Poids du produit	110 g
Raccord pneumatique 3	NPT1/8-27
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR