

Résistance de terminaison CACR-S-B12G5-220-PB

N° de pièce: 1072128

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage de tension de service CC	0 ... 5 V
Degré d'encrassement	3
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP67
Température ambiante	-25 ... 80 °C
Poids du produit	11,6 g
Connexion électrique	à 4 pôles M12x1 Connecteur mâle droit
Codage de connecteur	B
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	TPE-U(PU)
Matériau contacts à fiche	Laiton doré