


chape de tige SGA-M12X1,25

N° de pièce: 10767

FESTO

avec filetage extérieur, pour fixation de vérin orientable.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	M12x1,25
Ecart radial +/-	5 mm
Compensation angulaire +/-	120 deg
Position de montage	indifférent
Raccord fileté	Filetage M12x1,25
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 ... 150 °C
Poids du produit	222 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau boulons	Acier zingué
Matériau chape à rotule	Acier zingué
Matériau verrouillage	Ressort en acier galvanisé