



distributeur pneumatique J-3-PK-3

N° de pièce: 10772

FESTO

Ce type peut être utilisé pour le vide.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 bistable
Débit nominal normal	100 l/min
Pression de service	-0,9 ... 8 bar
Conception	Piston tiroir
Diamètre nominal	2,5 mm
Temps de commutation Inversion	7 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	75 g
Mode de fixation	sur embase sur cadre de montage à trou débouchant au choix :
Raccord de pilotage auxiliaire 12	PK-3
Raccord de pilotage auxiliaire 14	PK-3
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 4	PK-3
Raccord pneumatique 5	PK-3
Matériau embase	Laiton renforcé PPS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Plastique Zinc moulé sous pression