


Amortisseur YSR-16-20

N° de pièce: 10868

FESTO

réglable, rechargeable



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	16
Course	20 mm
Amortissement	réglable Caractéristique dure
Position de montage	indifférent
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	3 m/s
Temps de rappel court	0,4 s
Temps de rappel long	1 s
Mode de fonctionnement	à simple effet en poussée
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Longueur d'amortissement	20 mm
Force d'impact max.	1.600 N
Energie max. absorbée par course	32 J
Energie max. absorbée par heure	130.000 J
Energie résiduelle max.	0,16 J
Force de rappel	20 N
Poids du produit	240 g
Mode de fixation	avec contre-écrou
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Acier zingué
Information matière tige de piston	Acier fortement allié