



# Limiteur de débit unidirectionnel GGO-1/8

N° de pièce: 10891

FESTO

avec levier à galet et débit de base réglable  
Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit unidirectionnelle
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Mode d'actionnement	mécanique
Elément de réglage	Levier à galet
Mode de fixation	à trou débouchant
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	280 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	240 ... 350 l/min
Pression de service	0,3 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Information matière corps	Alliage d'aluminium
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié Air comprimé filtré, lubrifié
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Poids du produit	400 g
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone
Information matière joints	NBR